

 <b>GENERI, s.r.o.</b> Uničovská 50 787 01 ŠUMPERK tel.: 583 214 182, fax: 583 214 183	<b>UŽIVATELSKÝ NÁVOD SOUČÁSTI</b>	Strana: 1 ze 2
	<b>MOBILNÍ OSVĚTLOVACÍ STOJAN</b>	<b>N740150</b>
	Typ: MOS/1-03 300 25	Platnost od: 2.3.2025

## VŠEOBECNĚ

### 1. POUŽITÍ

Stojan slouží pro výškově stavitelné umístění osvětlovacích zařízení. Konstrukce je skládací a vysunutím jednotlivých profilů lze docílit různé variability co se týká umístění, výšky a stability stojanu.

### 2. PROVOZNÍ PODMÍNKY

Stojan je určen pro vnitřní i venkovní prostory s pracovní polohou dle obr. 1.

#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A NEVHODNÉ POUŽITÍ :



- Nepřekračujte stanovenou max. výšku udanou výrobcem pro dané zatížení.
- Nepřekračujte nejvyšší stanovenou nosnost stojanu.
- Ke stojanu nepřipevňujte žádné předměty, které by mohly změnit těžiště konstrukce. (nebezpečí převrácení)
- Na stojan nezavěšujte svinutý kabel ke svítidlu. Může dojít k převrácení stojanu
- Stativ nesmí být přesouván, dokud nejsou všechny teleskopické trubky spuštěny dolů!
- Stativy a jejich zatížení musí být zajištěny proti nechtěnému pohybu.
- Veškeré uchycené prvky a příčníky připevněné ke stativu musí být zabezpečeny sekundárním uchycením například lanem!
- Stativ smí být instalován pouze na pevné, rovné, neklouzavé a nevibrační ploše.
- Po použití v prostředí s vysokou vlhkostí stativ osušte, aby se zabránilo korozi, zejména při používání v blízkosti mořského prostředí.
- Před připojení svítidel do el. sítě se ujistěte, zda jsou zemnicí kleště řádně připevněny k zemnicímu bodu.



obr. 1 . Pracovní poloha

### 3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Hmotnost : 20 kg (reflektory + stojan)  
 Nosnost : 25 kg  
 Max. celková výška : 3000 mm  
 Převážná výška : 1400 mm (složeno)  
 Materiál : Chromovaná ocel

### 4. NÁVOD PRO MONTÁŽ

Sestavení stojanu z přepravní do pracovní polohy se provádí roztažením nožních profilů do maximální šířky. V případě nerovnosti podkladového povrchu je nutné nohy podložit a zajistit stabilitu stojanu. Vzduchové odpružení zabezpečuje jednoduchou manipulaci i bezpečné spouštění umístěných světlometů. Dbejte zvýšené opatrnosti při zvedání a spouštění světlometů a důkladné dotažení zajišťovacích šroubů.




obr. 2 . Zajištění vysunutých tyčí montážním šroubem

### 5. UPEVNĚNÍ ZAŘÍZENÍ (světlometu)

Světlomety rovnoměrně upevněte šrouby M10 na příčník v libovolné poloze. Světlomety se dají otáčet ve dvou osách po příslušném povolení a následném utažení osových šroubů. Dále spojte zemnicím vodičem světlomety zemnicí bodem stojanu.


Následně zařízení vysuňte do požadované výšky a tyč zajištěte montážními šrouby viz. obr.2.



obr. 3 . Příklad umístění světlometů na krku stojanu

### 6. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ SVĚTLOMETŮ

El. zapojení světlometů je uvedeno v dokumentu HDL206 ATEX IOM, který je součástí příložené dokumentace. Součástí stojanu MOS jsou zemnicí kleště, které slouží k vyrovnání el. potenciálu.(podružné ochranné zemnicí pospojování).

 <b>GENERI, s.r.o.</b> Uničovská 50 787 01 ŠUMPERK tel.: 583 214 182, fax: 583 214 183	<b>UŽIVATELSKÝ NÁVOD SOUČÁSTI</b>	Strana: <b>2</b> ze <b>2</b>
	<b>MOBILNÍ OSVĚTLOVACÍ STOJAN</b>	<b>N740150</b>
	Typ: MOS/1-03 300 25	Platnost od: <b>2.3.2025</b>

## 7. SKLADOVÁNÍ, BALENÍ A PŘEPRAVA

Výsuvné stojany **skladujte** v neagresivních prostorách ve kterých nedojde ke korozi součástí.

Výsuvné stojany bez světlometů se samostatně **balí** do ochranné fólie a expedují ve složené přepravní poloze.

**Doprava** je standardně zajišťována expresní službou do 24 hodin, případně dle přání zákazníka. Zasílá se i na dobírku.

## 6. DODACÍ PODMÍNKY

Cena zboží, dodací lhůty, způsob platby, způsob přepravy je uveden v potvrzení objednávky nebo v kupní smlouvě, kterou zasílá obchodní oddělení po obdržení objednávky.


## 7. NÁHRADNÍ DÍLY

- Zemnicí kleště KVP

## 8. LIKVIDACE VÝROBKU

Nepotřebné výrobky likvidujte v souladu s platnými předpisy !!!

Plastové součásti mohou při spalování uvolňovat škodlivé výpary !!!



## 9. DOKUMENTACE DODÁVANÁ S VÝROBKEM

- Uživatelský návod N740150 včetně záruky,
- Dodací list



☺ ☹ ☺  
**PŘEJEME VÁM MAXIMÁLNÍ  
 SPOKOJENOST S NAŠIMI  
 VÝROBKY A SLUŽBAMI**



## ZÁRUKA

<b>Výrobek: MOS/1-03 300 25</b>		
<b>Počet dodaných kusů:</b>		
<p>Na tento výrobek je Vám poskytnuta záruka po dobu 12 měsíců (pokud není v kupní smlouvě stanoveno jinak) ode dne, kdy byl předán. Ručíme za kvalitu práce a materiálu. Vlivem skladování, při přepravě i při používání se přesto mohou objevit nedostatky ve výrobním podniku nezjistitelné. Pokud byly zapříčiněny chybným materiálem nebo výrobou, uvedeme výrobek na vlastní náklady do bezvadného stavu. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé chybným zacházením, mechanickým poškozením, nedodržením montážních instrukcí a pokynů pro údržbu</p>		
VÝSTUPNÍ KONTROLA		
Pověřený pracovník:	Výsledek:	Razítko a podpis:
	<b>OK</b>	
V Šumperku, dne:		



**ISO 9001**